


品番：EA140HR-202

品名：10mmxR1/4" エルボユニオン(ステンス製)



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 14:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



品番	仕様	価格	在庫
EA140HR-202	10mmxR1/4"	3,170円(税抜)	12

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZAL-102
シリーズ	Z-JOINT	用途	ステンレス製ワンタッチジョイント (エルボユニオン)
チューブ外径	10mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	-15~60℃
ねじサイズ	R1/4"	推奨締付トルク	12~14N・m
材質	ステンレス(SUS304) 樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

難燃樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.