

品番：EA140HT-123

品名：12mmxR 3/8" スピードコントローラ(ユニバーサル)



販売価格	1,710円(税抜)／1,881円(税込)			
カタログ価格	1,710円(税抜)／1,881円(税込)			
在庫数	最新在庫: 10 (2025/08/26 23:39現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1068ページ			



仕様

メーカー	アオイ	型番	SC-123U
チューブ外径	12mm	使用流体	空気
使用圧力	1MPa	使用温度	-10～60℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	R3/8"	推奨締付トルク	22～24N・m
材質	金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)	入数	1個
配管方向を360度自由に取り付け可能です。			
工具不要のワンタッチ継手			
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング			
白色難燃性樹脂を採用			
RoHS対応品			
※ユニバーサルタイプは継手配管部が常時回転する場所での使用は避けてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

