


品番：EA140HV-103

品名：10mmxR 3/8" エルボ(45°)



販売価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/07 00:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



品番	規格	材質	重量	長さ	外径	内径	ねじ径	ねじ長さ	推奨締付トルク
EA140HV-103	10mmxR 3/8"	樹脂	31g	22.0	10.0	7.0	R3/8"	10.0	22~24N・m

## 仕様

メーカー	アオイ	型番	Z45L-103
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (45°エルボ)
チューブ外径	10mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	-15~60℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	R3/8"	推奨締付トルク	22~24N・m
重量	31g	材質	金属部:真鍮(C3604BD) 樹脂部:PBT(V-0)
入数	1個		

工具不要のワンタッチ継手  
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。  
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小  
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用  
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.