


品番：EA140HV-82

品名：8mmxR 1/4" エルボ(45°)



販売価格	345円(税抜) / 380円(税込)		
カタログ価格	345円(税抜) / 380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/25 12:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



品番	規格	材質	重量	長さ	外径	内径	ねじ径	ねじ長さ	ねじピッチ	ねじ形状	ねじ方向	ねじ締めトルク	推奨流体	使用温度	使用圧力
EA140HV-82	8mmxR 1/4"	真鍮	19g	25.0	8.0	6.0	R1/4"	10.0	1.5	直	右	12~14N・m	空気・水	-15~60℃	0~1MPa

仕様

メーカー	アオイ	型番	Z45L-082
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (45°エルボ)
チューブ外径	8mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	-15~60℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	R1/4"	推奨締付トルク	12~14N・m
重量	19g	材質	金属部:真鍮(C3604BD) 樹脂部:PBT(V-0)
入数	1個		

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.