


品番 : EA140RB-3

品名 : R 3/8" 雄ねじエアーカブ[°] ライケット(スイング式)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/14 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1077ページ		



カタログ訂正

25/10/27 ●材質 誤:アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 正:ニッケルメッキ鋼など (No.56, 57 1157)

仕様

メーカー	日本アイ・アール	型番	205-00783
商品名	TSTスイングカプリング	使用圧力	2.5MPa
使用流体	エアー	ねじサイズ	R3/8"
型	20型	全長	68mm
使用温度範囲	-30~100°C	重量	108g

流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリングです

ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。

安全ロックをスライドさせニップルを約70°回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます

代替品

	品番 EA140RB-3A コメント 品番変更
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.