




品番：EA140RD-8A

品名：8.0mm ホース用エア・カプ ラケット(スイング 式)



販売価格	6,120円(税抜)／ 6,732円(税込)		
カタログ価格	6,120円(税抜)／6,732円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/25 09:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



流量アップ40%、元圧ダウン0.05 MPa、省エネ効果25%のスーパーロングライフ

仕様

メーカー	日本アイ・アール	型番	205-00789
商品名	TSTスイングカップリング	使用流体	空気
使用圧力	2.5MPa ※ニップル着脱が無圧で行える上限	破壊圧力	60MPa
使用温度範囲	−30～100℃	適合ホース外径	12mm
適合ホース内径	8mm	全長	76mm
型	20型	重量	124g
材質	ニッケルメッキ鋼 硬化鋼(黒染) ステンレス鋼 ニトリルゴム 硬化鋼(ニッケルメッキ) 亜鉛ダイカスト鑄造(ニッケルメッキ) グリーン色ゴム被膜付 ※サブ画像(部品材質図)参照	適応プラグ	日東ハイカプラ20型・30型・40型
ウレタンホース用			
流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリング			

無圧状態でニップル装着が行われるため、誰でも楽に装着が可能
ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。
安全ロックをスライドさせニップルを約70°回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます
エアーツール側への装着でも、一般品のようなツール振動による破損がほとんど発生せず、耐久性抜群。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.