


品番 : EA141A-105

品名 : R 1/8"x 8.0mm 雄ねじシステム(ステンレス製)



販売価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
カタログ価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/07/07 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



品番	規格	材質	長さ	外径	内径	重量
EA141A-105	R1/8"	SUS304	20	8.0	5.0	0.12
EA141A-106	R1/4"	SUS304	20	10.0	6.0	0.18
EA141A-107	R3/8"	SUS304	20	12.0	7.0	0.25
EA141A-108	R1/2"	SUS304	20	15.0	9.0	0.35
EA141A-109	R3/4"	SUS304	20	18.0	11.0	0.50
EA141A-110	R1"	SUS304	20	22.0	14.0	0.70

品番	規格	材質	長さ	外径	内径	重量
EA141A-105	R1/8"	SUS304	20	8.0	5.0	0.12
EA141A-106	R1/4"	SUS304	20	10.0	6.0	0.18
EA141A-107	R3/8"	SUS304	20	12.0	7.0	0.25
EA141A-108	R1/2"	SUS304	20	15.0	9.0	0.35
EA141A-109	R3/4"	SUS304	20	18.0	11.0	0.50
EA141A-110	R1"	SUS304	20	22.0	14.0	0.70

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HN-7108
取付ねじ	R1/8"	タケノコ外径	8mm
タケノコ内径	5mm	タケノコ長	20mm
六角対辺	12mm	全長	36mm
適合ホース内径※	7mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	ステンレス製(SUS304)

ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.