品番: EA141A-11

品名:R1/2"x12-18mmナット締めニップ ル(エイトロック/ステンレス製



販売価格	<b>10,400円</b> (税抜)/11,440円(税込)					
カタログ価 格	10,400円(税抜)/11,440円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/16 21:47現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1085ページ					









## 仕様

メーカー	八興	型番	E-ELS-12-R1/2
商品名	エイトロックS	用途	工作機械、成形機、工場設備などの配 管継手
適合ホース	内径:12mm 外径:18mm	ねじサイズ	R1/2"
六角対辺	27mm	材質	本体、リング、ナット:SUS304 スリーブ:POM
重量	111g		

ナットを奥まで締め付けるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます。 タケノコニップルと違い、バンドの締め付け位置、締め付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります。

本体とニップルが一体品のため、継手内面がフラット構造で衛生的です。

内径が一般的なホースニップルと比較して大きいため、流体の圧力が少なく、省エネにつながります。

現場で好きな長さにホースをカット、その場でアッセンブリが可能です。

スリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます。

## 株式会社エスコ