


品番 : EA141A-146

品名 : R 1" x20.5mm 雄ねじシステム(ステンレス製)



販売価格	4,150円(税抜) / 4,565円(税込)		
カタログ価格	4,150円(税抜) / 4,565円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/11 18:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1085ページ		



品番	規格	材質	長さ	外径	内径	六角対辺
EA141A-146	R1"	SUS304	40	20.5	15	35

品番	規格	材質	長さ	外径	内径	六角対辺
EA141A-146	R1"	SUS304	40	20.5	15	35

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HN-7820
取付ねじ	R1"	タケノコ外径	20.5mm
タケノコ内径	15mm	タケノコ長	40mm
六角対辺	35mm	全長	70mm
適合ホース内径※	19mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	ステンレス製(SUS304)

ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.