


品番 : EA141A-151

品名 : R 1・1/4"x 34mm 雄ねじシステム(ステンス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,700円(税抜) / 5,170円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,700円(税抜) / 5,170円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/03/30 11:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ | | |



| 品番 | 規格 | 寸法 | 長さ | 重量 |
|------------|---------|------|------|--------|
| EA141A-151 | R1-1/4" | 34mm | 45mm | 0.08kg |
| EA141A-152 | R1-1/2" | 42mm | 45mm | 0.12kg |
| EA141A-153 | R2" | 54mm | 45mm | 0.25kg |

仕様

| | | | |
|----------|------------|--------|---------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | HN-7034 |
| 取付ねじ | R1-1/4" | タケノコ外径 | 34mm |
| タケノコ内径 | 25mm | タケノコ長 | 45mm |
| 六角対辺 | 44mm | 全長 | 80mm |
| 適合ホース内径※ | 33mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150°C | 材質 | ステンレス(SCS13A) |

ステンレス製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.