

品番 : EA141A-322

品名 : R 1/4"x 8.0mm 雄ねじシステム(アングル型)



販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HA-1208R
取付ねじ	R1/4"	タケノコ外径	8mm
タケノコ内径	4.5mm	タケノコ長	26mm
全長	40mm	適合ホース内径	8mm
使用温度範囲	-50~150℃	使用圧力	3.45MPa以下
材質	真鍮		

ホースを接続するための外ネジ付きのアングル型ホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

RoHS指令相当品

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.