


品番：EA141A-402

品名：R 1/4"x 9.0mm 雄ねじシステム(ステンレス製)



販売価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
カタログ価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/06 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
EA141A-402	R1/4"	SUS304	9.0mm	0.12g

品番	規格	材質	寸法	重量
EA141A-402	R1/4"	SUS304	9.0mm	0.12g

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HS-7209
取付ねじ	R1/4"	タケノコ外径	9mm
タケノコ内径	5mm	本体六角対辺	14mm
ナット六角対辺	16mm	全長	57mm
適合ホース内径※	9mm	使用温度	-50~150℃
最高使用圧力	3.45MPa	材質	SUS304

機器とホースを接続するための継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことができます。

メンテナンスやホースのねじれなどを心配することはありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

### 代替品

	品番 EA141A-113 コメント
--	-----------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.