


品番：EA141A-403

品名：R 3/8"x10.5mm 雄ねじシステム(ステン製)



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/03 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



品番	規格	材質	全長	六角対辺	タケノコ外径	タケノコ内径
EA141A-403	R3/8"	SUS304	60	17	10.5	7

品番	規格	材質	全長	六角対辺	タケノコ外径	タケノコ内径
EA141A-403	R3/8"	SUS304	60	17	10.5	7

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HS-7310
取付ねじ	R3/8"	タケノコ外径	10.5mm
タケノコ内径	7mm	本体六角対辺	17mm
ナット六角対辺	19mm	全長	60mm
適合ホース内径※	10.5mm	使用温度	-50~150℃
最高使用圧力	3.45MPa	材質	SUS304

機器とホースを接続するための継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことができます。

メンテナンスやホースのねじれなどを心配することはありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

代替品

	<p>品番 EA141A-123</p> <p>コメント</p>
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.