品番：EA141A-502

品名：R 1/8"xφ 7.0mm 雄ねじステム(L型)

販売価格	570円（税抜）／ 627円（税込）			
カタログ価格	570円（税抜）／627円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 23:28現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1083ページ			




仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	HL-1117
ねじ径	R1/8”	タケノコ外径	7mm
タケノコ内径	4mm	ナット六角対辺	12mm
適合ホース内径※	6mm	使用圧力	3.45Mpa以下
使用温度	−50～150℃	材質	本体：真鍮（C3771B） 竹の子・ナット：真鍮（C3604BD）

L型になったホースジョイント

機器と平行にホースを接続する時などに使うジョイント継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。

メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.