


品番 : EA141A-51

品名 : R 1/2" x ϕ 10.5mm 雄ねじシステム



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/25 13:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HS-1410R
取付ねじ	R1/2"	タケノコ外径	10.5mm
タケノコ内径	7mm	本体六角対辺	22mm
ナット六角対辺	19mm	全長	63mm
適合ホース内径※	9~10mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150°C	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.