


品番 : EA141A-513

品名 : R 1/4" x ϕ 8.0mm 雄ねじシステム(L型)



販売価格	775円(税抜)／853円(税込)		
カタログ価格	775円(税抜)／853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1083ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HL-1208
ねじ径	R1/4"	タケノコ外径	8mm
タケノコ内径	4.5mm	ナット六角対辺	16mm
適合ホース内径※	7mm	使用圧力	3.45Mpa以下
使用温度	-50~150°C	材質	本体:真鍮(C3771B) 竹の子・ナット:真鍮(C3604BD)

L型になったホースジョイント

機器と平行にホースを接続する時などに使うジョイント継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。

メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.