

品番 : EA141AA-23

品名 : R 3/8" 外ねじエルボ



販売価格	925円(税抜) / 1,018円(税込)		
カタログ価格	925円(税抜) / 1,018円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1043ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	LM-1033R
取付ねじ	R3/8" R3/8"	内径	10mm
最高使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150℃
材質	真鍮		

内ネジと内ネジをL型で繋ぐための継手です。

配管の取り回しなどによく使われています。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.