

品番 : EA141AA-4

品名 : Rc1/2" 内ねじエルボ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,640円(税抜) / 2,904円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,640円(税抜) / 2,904円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/06 23:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1043ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------|------|----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | LF-1044R |
| ねじ径 | Rc1/2" Rc1/2" | 内径 | 13mm |
| 最高使用圧力 | 6.90MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | | |

外ネジと外ネジをL型で繋ぐための継手です。

配管の取り回しなどによく使われています。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.