

品番 : EA141AD-103

品名 : R 3/8"×R 3/8" 六角ニップル(真鍮製)



販売価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
カタログ価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/07/01 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1083ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NT-1033R
ねじ径	R3/8"×R3/8"	使用圧力	6.9MPa以下
内径	11mm	六角対辺	17mm
全長	33mm	使用温度	-50~150℃
材質	真鍮		

ネジを締めやすく加工されたニップルです。

内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.