

品番 : EA141AD-105

品名 : R 3/4"×R 3/4" 六角ニップル(真鍮製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/09 13:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1042ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------|------|----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | NT-1066R |
| ねじ径 | R3/4"×R3/4" | 使用圧力 | 6.9MPa以下 |
| 内径 | 18mm | 六角対辺 | 27mm |
| 全長 | 46mm | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | | |

ネジを締めやすく加工されたニップルです。

内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.