

品番 : EA141AD-112

品名 : R1/8"xR3/8" 異径六角ニップル(真鍮製)



販売価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
カタログ価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/25 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NE-1013R
ねじ径	R1/8"×R3/8"	内径	5mm・11mm
六角対辺	17mm	全長	29mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50℃~150℃
材質	真鍮		
サイズ違いの六角ニップルです。			
内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。			
六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.