

品番：EA141AD-117

品名：R1/2"×R3/4" 異径六角ニップル(真鍮製)



販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/03/25 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NE-1046R
ねじ径	R1/2"×R3/4"	内径	13mm・18mm
六角対辺	27mm	全長	43mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50℃~150℃
材質	真鍮		

サイズ違いの六角ニップルです。

内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.