

品番：EA141AD-12

品名：R 1/4" 四角プラグ



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 240円(税抜)／ 264円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 240円(税抜)／264円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 20 （2026/03/25 22:42現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1043ページ                       |      |   |



仕様

|                                                |            |      |          |
|------------------------------------------------|------------|------|----------|
| メーカー                                           | アソー (ASOH) | 型番   | NP-1002R |
| ねじ径                                            | R1/4"      | 四角対辺 | 9mm      |
| 最高使用圧力                                         | 6.90MPa    | 使用温度 | -50～150℃ |
| 材質                                             | 真鍮         |      |          |
| 不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。                       |            |      |          |
| 四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすることが容易です。 |            |      |          |
| 補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。                       |            |      |          |
| RoHS対応品                                        |            |      |          |