


品番 : EA141AD-123

品名 : Rc3/8" 中間ソケット(真鍮製)



販売価格	510円(税抜) / 561円(税込)		
カタログ価格	510円(税抜) / 561円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/07/07 00:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NS-1033R
ねじ径	Rc3/8" × Rc3/8"	六角対辺	21mm
全長	32mm	使用圧力	6.9MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

締めやすいデザインのソケットです。

外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。

六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.