

品番 : EA141AD-124

品名 : Rc1/2" 中間ソケット(真鍮製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 740円(税抜) / 814円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 740円(税抜) / 814円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2025/06/08 10:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1084ページ                       |      |   |



仕様

|      |                 |      |          |
|------|-----------------|------|----------|
| メーカー | アソー (ASOH)      | 型番   | NS-1044R |
| ねじ径  | Rc1/2" × Rc1/2" | 六角対辺 | 26mm     |
| 全長   | 40mm            | 使用圧力 | 6.9MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃        | 材質   | 真鍮       |

締めやすいデザインのソケットです。

外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。

六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.