


品番 : EA141AD-142

品名 : R1/4"xNPT1/4" 六角ニップル(真鍮製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,020円(税抜) / 1,122円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,020円(税抜) / 1,122円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/27 20:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------------|--------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | NT-3022R |
| ねじ径 | R1/4"×NPT1/4" | 内径 | 7mm |
| 六角対辺 | 17mm | 全長 | 34mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度範囲 | -50℃~150℃ |
| 材質 | C3604(カドミウム75ppm以下) | | |

ねじを締めやすく加工されたニップル

ねじの規格の変換(RねじからNPTねじ)に使用

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。

RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.