


品番 : EA141AD-143

品名 : R3/8"xNPT3/8" 六角ニップル(真鍮製)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 20:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NT-3033R
ねじ径	R3/8"×NPT3/8"	内径	9mm
六角対辺	19mm	全長	35mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度範囲	-50℃~150℃
材質	C3604(カドミウム75ppm以下)		

ねじを締めやすく加工されたニップル

ねじの規格の変換(RねじからNPTねじ)に使用

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。

RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.