


品番 : EA141AD-154

品名 : R3/8"xNPT1/2" 異径六角ニップル(真鍮製)



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NE-3034R
ねじ径	R3/8"×NPT1/2"	内径	9mm、12mm
六角対辺	24mm	全長	41mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度範囲	-50℃~150℃
材質	C3604(カドミウム75ppm以下)		

ねじのサイズ、規格の変換六角ニップル

規格はRねじとNPTねじの変換に使用

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。

RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.