


品番 : EA141AD-156

品名 : R1/2"xNPT3/4" 異径六角ニップル(真鍮製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,550円(税抜) / 2,805円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,550円(税抜) / 2,805円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/27 19:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------------|--------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | NE-3046R |
| ねじ径 | R1/2"×NPT3/4" | 内径 | 12mm、16mm |
| 六角対辺 | 30mm | 全長 | 48mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度範囲 | -50℃~150℃ |
| 材質 | C3604(カドミウム75ppm以下) | | |

ねじのサイズ、規格の変換六角ニップル

規格はRねじとNPTねじの変換に使用

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。

RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.