

品番 : EA141AD-253

品名 : R3/8" 沈みプラグ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 515円(税抜) / 567円(税込) | | |
| カタログ価格 | 515円(税抜) / 567円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/09/06 09:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1087ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------|------|---------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | NX-7003 |
| ねじ径 | R3/8" | 六角対辺 | 8mm |
| 全長 | 10mm | 使用圧力 | 3.45MPa |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス(SUS304) |

沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。

管用テーパめねじにねじ込んでシールします。

油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.