


品番 : EA141AD-284

品名 : R1/2"xNPT1/2" 変換六角ニップル(ステンレス製)



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 19:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NT-7344
ねじ径	R1/2"×NPT1/2"	内径	12mm
六角対辺	24mm	全長	46mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度範囲	-50℃~150℃
材質	SUS304		

ねじを締めやすく加工されたニップル

ねじの規格の変換(RねじからNPTねじ)に使用

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.