


品番 : EA141AD-285

品名 : R3/4"xNPT3/4" 変換六角ニップル(ステンレス製)



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NT-7366
ねじ径	R3/4"×NPT3/4"	内径	16mm
六角対辺	30mm	全長	48mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度範囲	-50℃~150℃
材質	SUS304		

ねじを締めやすく加工されたニップル

ねじの規格の変換(RねじからNPTねじ)に使用

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.