


品番 : EA141AD-290

品名 : R1/8"xNPT1/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NE-7312
ねじ径	R1/8"×NPT1/4"	内径	5mm、7mm
六角対辺	17mm	全長	29mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度範囲	-50℃~150℃
材質	SUS304		

ねじのサイズ、規格の変換六角ニップル

規格はRねじとNPTねじの変換に使用

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.