

品番 : EA141AD-95

品名 : R3/4"xR 3/4" 丸ニップル(真鍮製)



販売価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NI-1066R
ねじ径	R3/4"×R3/4"	内径	18mm
外径	27mm	全長	40mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150℃
材質	真鍮		

中心に凹凸のないニップルです。

内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。

RoHS指令相当品

代替品

	品番 EA141AD-105 コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

