

品番：EA141AD-96

品名：R 1" xR 1" 丸ニップル(真鍮製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,670円(税抜) / 1,837円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,670円(税抜) / 1,837円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/27 20:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1042ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------|------|----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | NI-1088R |
| ねじ径 | R1" xR1" | 内径 | 24mm |
| 外径 | 34mm | 全長 | 44mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | | |

中心に凹凸のないニップルです。

内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。

RoHS指令相当品

代替品

| | |
|--|------------------------|
| | 品番 EA141AD-106 コメント |
|--|------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

