

品番：EA141AS-3

品名：R 3/4"x19-26mm ナット締めニップル(エイトロックB)



販売価格	5,380円(税抜)／5,918円(税込)		
カタログ価格	5,380円(税抜)／5,918円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 11:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1082ページ		



仕様

メーカー	八興	型番	E-ELB-19/R3/4
商品名	エイトロックB	用途	工作機械、成形機、工場設備などの配管継手
ねじサイズ	R3/4”	適合ホース	内径:19mm 外径:26mm
全長	60mm	内径	φ 17mm
六角対辺	41mm	材質	本体、リング、ナット:真鍮 スリーブ:POM
重量	360g		
ナットを奥まで締め付けるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます。 タケノコニップルと違い、バンドの締め付け位置、締め付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります。			
本体とニップルが一体品のため、継手内面がフラット構造で衛生的			
内径が一般的なホースニップルと比較して大きいため、流体の圧力が少なく、省エネにつながります。			
継手内面がフラットでノンゴムパッキンのため、液溜りが少なく洗浄が容易			
現場で好きな長さにホースをカット、その場でアセンブリが可能です。			
スリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.