


品番：EA141AS-93

品名：R 3/8"x 9.0mm 雄ねじシステム(イトニツプルB)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 580円(税抜) / 638円(税込) | | |
| カタログ価格 | 580円(税抜) / 638円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/04/27 20:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1041ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|---------|---------|----------------------|
| メーカー | 八興 | 型番 | E-FTB-9 |
| 商品名 | イトニツプルB | 用途 | 工作機械、成形機、工場設備などの配管継手 |
| ねじサイズ | R3/8" | 適合ホース内径 | 9mm |
| 全長 | 52mm | タケノコ長 | 31mm |
| 六角対辺 | 17mm | 材質 | 真鍮 |
| 重量 | 29g | | |
| ニツプル部が長く、ホースバンド2本締めが可能 | | | |
| フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホースをしっかり固定する事が可能 | | | |
| 欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応(カドミウム75ppm以下) | | | |
| RoHS2対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.