

品番 : EA141AT-210

品名 : Rc 1/4" x 10.5mm 雌ねじステム(ステンレス製)



販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/10 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HF-7210
ねじサイズ	Rc1/4"	タケノコ外径	10.5mm
タケノコ内径	7mm	タケノコ長	26mm
六角対辺	17mm	全長	45mm
適合ホース内径※	9mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150°C	材質	SUS304

内ネジタイプのステンレス製ニップルです。

内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続することができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.