

品番 : EA141AT-410

品名 : Rc 1/2"x10.5mm 雌ねじシステム(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/27 20:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|------------|--------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | HF-7410 |
| ねじサイズ | Rc1/2" | タケノコ外径 | 10.5mm |
| タケノコ内径 | 7mm | タケノコ長 | 29mm |
| 六角対辺 | 24mm | 全長 | 54mm |
| 適合ホース内径※ | 9mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | SUS304 |

内ネジタイプのステンレス製ニップルです。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続することができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.