

品番 : EA141AT-83

品名 : R 3/8"x11mm 雄ねじシステム(スイベル式/ねじロック付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,820円(税抜) / 2,002円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,820円(税抜) / 2,002円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 23 (2026/04/30 08:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1042ページ | | |



ホースがよじれにくいスイベル金具式

仕様

| | | | |
|-------|---------|---------|--------|
| 適用流体 | 圧縮空気、ガス | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
| ねじ径 | R3/8" | 適合ホース内径 | 11mm |
| 全長 | 52mm | 六角対辺 | 19mm |
| ねじ有効長 | 12mm | タケノコ有効長 | 25mm |
| 口径 | 7mm | 重量 | 56g |
| 材質 | 真鍮 | | |

ねじロックが塗布されています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.