

品番 : EA141AY-101

品名 : R 1/8"xNPT 1/8" 中間ニップルソケット



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 112 (2025/05/12 08:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-3011R
ねじ径	雄(R): 1/8" 雌(NPT): 1/8"	内径	5mm
六角対辺	14mm	全長	20mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150℃ (凍結箇所を除く)
材質	真鍮		

アメリカねじ(NPT)を日本ねじ(R)に変換するソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.