



品番：EA141AY-115

品名：NPT 3/4"xRc 3/4" 中間ニップルソケット



販売価格	2,810円(税抜)／3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜)／3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/26 09:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-3166R
ねじ径	雄(NPT):3/4” 雌(Rc):3/4”	内径	18mm
六角対辺	32mm	全長	39mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	－50～150℃ (凍結箇所を除く)
材質	真鍮		
日本ねじ(Rc)をアメリカねじ(NPT)に変換するソケットです。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.