


品番：EA141AY-121

品名：UNF 1/4"xRc 1/8" 中間ニップルソケット



販売価格	360円(税抜)／ 396円(税込)		
カタログ価格	360円(税抜)／396円(税込)		
在庫数	最新在庫: 52 （2025/08/03 10:19現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1084ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-3281R
ねじ径	雄:UNF1/4” 雌:Rc1/8”	内径	2.5mm
六角対辺	12mm	全長	20mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	－50～150℃ (凍結箇所を除く)
材質	真鍮		
Rc1/8”ねじをUNF1/4”ねじに変換するソケットです。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.