


品番 : EA141AY-222

品名 : M 6 xRc 1/8" 中間ニップ[°] ルソケット(ステンレス製)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/13 23:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-8611
ねじ径	雄: M6 雌: Rc1/8"	内径	2.5mm
六角対辺	12mm	全長	21mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150℃
材質	SUS304		

Rc1/8" ねじをM6ねじに変換するソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.