


品番 : EA141AY-256

品名 : R3/4"xG3/4" ねじ変換アダプター



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/05 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1043ページ		



ねじ径	全長	六角対辺	重量
R3/4"	40mm	32mm	1.85g
G3/4"	40mm	32mm	1.85g

ねじ径	全長	六角対辺	重量
R3/4"	40mm	32mm	1.85g
G3/4"	40mm	32mm	1.85g

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-4066R
ねじ径	R3/4"×G3/4"	内径	18mm
六角対辺	32mm	全長	40mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150℃
材質	真鍮(カドミレス材)		

GネジからRネジへの変換用ソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.