

品番 : EA141AZ-11

品名 : 6.5/10mm 中間ホースジョイント(ウレタンホ-ス用)



販売価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)		
カタログ価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




#### 仕様

材質	真鍮(ニッケルメッキ)、シール材:NBR	適合ホ-ス径	内径:6.5mm、外径:10mm
使用流体	圧縮空気	全長	48mm
六角対辺	16mm	重量	62g
使用温度範囲	0~60℃	最高使用圧力	1.5MPa
用途	ウレタンエ-ホ-スの中間接続用ジョイント		

スイベル式のため、ホ-スのねじれを解消します。

ホ-ス口にホ-スを差込みナットを締め付けるだけの簡単接続です。

#### 代替品

	<p>品番 EA141AY-6</p> <p>コメント スイベル式ではありません。</p>
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

