

品番 : EA141BC-37

品名 : G 3/4"xG 3/4" ニップル(フィルタ-付)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 17 (2026/04/12 19:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1070ページ                       |      |   |



六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

#### 仕様

|           |             |        |             |
|-----------|-------------|--------|-------------|
| 適用流体      | 圧縮空気、水      | 最高使用圧力 | 2.5MPa      |
| ねじ径       | G3/4"×G3/4" | 全長     | 44mm        |
| 六角対辺      | 27mm        | ねじ有効長  | 16×19mm     |
| 重量        | 104g        | 材質     | スチール(亜鉛メッキ) |
| 内側にメッシュ付き |             |        |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.