品番: EA141BM-108

品名:25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)



| 販売価格 | 13,000円(税抜) / 14,300円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 13,000円(税抜)/14,300円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/09 06:37現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1113ページ | | | | |







ステムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様

仕様

| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
|---------|-----------------------|---------|------------------------|
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 25mm |
| 適合ホース外径 | 40mm | ねじサイズ | G1" |
| 全長 | 93mm | 対辺 | 41mm |
| ねじ深さ | 16mm | 重量 | 950g |
| 材質 | 雌ねじ:ステンレス クランプ部:真鍮 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.