


品番：EA141BM-14

品名：38mm用雌ねじ セーフティホースクランプ° (スチーム・温水用)



販売価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/07 00:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		



システムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様

仕様

適用流体	蒸気、温水	使用温度	蒸気:210℃以下 温水:120℃以下
最高使用圧力	1.8MPa	適合ホース内径	38mm
適合ホース外径	54mm	ねじサイズ	G1・1/2"
全長	120mm	対辺	55mm
ねじ深さ	18mm	重量	1930g
材質	雌ねじ:スチール(亜鉛メッキ) クランプ部:真鍮		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.