


品番：EA141BM-6

品名：19mm用雌ねじ セーフティホースクランプ° (スチーム・温水用)



販売価格	8,940円(税抜) / 9,834円(税込)		
カタログ価格	8,940円(税抜) / 9,834円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 19:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		



システムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様

仕様

適用流体	蒸気、温水	使用温度	蒸気: 210℃以下 温水: 120℃以下
最高使用圧力	1.8MPa	適合ホース内径	19mm
適合ホース外径	33mm	ねじサイズ	G3/4"
全長	92mm	対辺	32mm
ねじ深さ	15mm	重量	680g
材質	雌ねじ: スチール(亜鉛メッキ) クランプ部: 真鍮		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.